

# Set boucle magnétique pour guichet avec microphone externe et un combiné d'écoute filaire

Réf : BCLAUDIS



Façade arrière LA-90

- Compatible : - prothèses auditives  
- implants cochléaires  
- récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation
- Livré avec microphone de table et combiné d'écoute ergonomique
- Conforme à la norme EN 60118-4
- Le LA-90 SET est composé d'une boucle magnétique LA-90 + un microphone externe + un combiné d'écoute filaire.
- Il est adapté aux lieux recevant du public afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.
- La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le LA-90 entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position "T" ou "MT".
- Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au LA-90.
- La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.
- La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du LA-90.
- Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne nécessite pas de piles.
- Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le LA-90 est mis en marche.
- Pour un utilisation fixe, le LA-90 peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenasé par un antivol Kensington™.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Autonomie</b>                  | 6 h sur batterie   |
| <b>Portée du champ magnétique</b> | 1 m  |
| <b>Microphone intégré</b>         | Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.   |
| <b>Entrée / Sortie</b>            | Entrée micro externe Jack 3,5 mm avec niveau réglable / Sortie casque Jack 3,5 mm avec niveau réglable                 |
| <b>Réglage</b>                    | sélecteur 3 positions : microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe                        |
| <b>Micro de table</b>             | directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le LA-90  |
| <b>Alimentation</b>               | 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégré 12 V  |
| <b>Combiné ergonomique</b>        | Écouteur raccordé au LA-90 par un cordon spiralé   |
| <b>Dimensions (LxHxP) (mm)</b>    | LA-90 : 185 x 200 x 70 / Combiné : 45 x 215 x 45 / Micro de table : support : 140 x 150 x 20 - col de cygne : env. 370 |
| <b>Accessoires inclus</b>         | batterie - bloc-secteur - 1 insert noir - 4 autocollants oreille barrée - 1 gabarit de perçage                         |
| <b>Poids</b>                      | LA-90 : 635 g batterie incluse - microphone : 453 g - combiné : 155 g  |